

حافظ دائماً على
ذهن منفتح خلف
باب مغلق




AC900 بصمات الأصابع القياسية نظام باب الدخول ووقت الحضور



AC900 هي ماكينة مراقبة الوصول ووقت الحضور التي لا تفشل أبداً في القيام بغرضها كنظام أمن. مع AC900، لن يكون لديك ما يدعو للقلق حول سوء الاستعمال من مفاتيح أو بطاقات مفاتيح حيث يتم التحكم في الوصول من خلال بصمة الشخص. AC900 صديق للمستخدم، نظام توثيق مرن ومضمون للبصمة وهو مدمج مع أنظمة أمان أخرى لضمان مستوى عالٍ من الحماية لأماكن العمل الخاصة بك.

دقة التعرف

تستخدم المحطة تقنيات مطابقة للتكنولوجيا تضمن منح الوصول فقط إلى المستخدمين المسجلين.



سرعة الإيقاع وتعدد الاستخدامات
AC900 يعطيك خيار التحقق من الهوية من خلال مسح بصمة الإصبع أو كلمة المرور. علاوة على ذلك، يتم التحقق من البصمة خلال ثانية!



Powered by
ingress
software

Product
Self-Guide DVD
INSIDE


3
YEARS
LIMITED WARRANTY
40 Months
for Resellers

القضاء على تلاعب الرفقاء

يتلخص ضعف نظام بطاقة الساعة في «تلاعب الرفقاء» حيث يمكن لأحد الموظفين التغيير في الوقت لصالح موظف آخر إذا تأخر. القضاء على هذا هو باستخدام بصمة فريدة من نوعها كبطاقة للساعة!




نظام متكامل
هل لديك قائم مختلف في المؤسسة الخاصة بك؟ لا توجد مشكلة، بيانات المستخدم AC900 يمكن تصديرها إلى العديد من الأشكال بالنسبة لك لتتكامل مع النظام الحالي.



أكواد العمل

اجعل فريق عملك يجزّب المزيد من الاستقلالية من خلال التقرير عن أماكن وجودهم من خلال ميزة أكواد العمل.



صديق للمستخدم
أي أكثر سهولة في الاستخدام، وسوف يتحدث AC900 إليكم. يحتوي AC900 على واجهة مستخدم للاستخدام ولوحة مفاتيح بسيطة.



قيمة الأموال

تم تصميم هذا النموذج ليكون اقتصادي حتى يمكنك تنفيذ حلول FingerTec بتكلفة أقل. نعتقد أنه عندما يتعلق بالأمن، لا يكون هناك حل وسط.



إدارة بياناتك بسهولة
الإدارة سهلة مع تطبيقات برمجيات الوصول. إنجرس يسمح لك بإدارة أنشطة البوابات عن بعد لجميع المحطات المتصلة، في حين يحنوي على وظائف وقت الحضور لمراقبة الحضور.



Like



المنتج
http://info.fingertec.com/ac900-1



دليل للاستخدام السريع
http://info.fingertec.com/ac900-2



دليل التثبيت
http://info.fingertec.com/ac900-3



دليل الاستخدام
http://info.fingertec.com/ac900-4




دليل الفيديو
http://info.fingertec.com/ac900-5




نصائح تقنية
http://info.fingertec.com/ac900-6

الاتصال بين عناصر النظام للتوضيح فقط



مخطط التثبيت



المواصفات

المواصفات	النموذج
AC900	النموذج
أكربولونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)	تنشيط الأسطح
مسمح صوتي للجمعة البصرية	نوع الماسح الضوئي
400 MHz	المعالج الدقيق
ذاكرة فلاش 128 ميجا و 32 ميجا SDRAM	الذاكرة
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0	الخوارزم
190 x 40 x 91	البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر
1500	التخزين
100000	• نماذج بجمعة الإصبع • المعاملات
بجمعة الأصبع (1:1, 1:N) وكلمة السر	التسجيل والتحقق
2	• الطرق (الأساليب)
أي زاوية	• بجمعة الإصبع الموصى بها لكل مستخدم
< 1	• موضع الإصبع
< 0.0001	• وقت التحكم (الثانية)
< 1	• التوجيه والاسترجاع السريع (%)
	• الملف والحفظ (%)
TCP/IP و RS232 و RS485	الإتصالات
115200, 57600, 38400, 19200, 9600	• الطريقة
مخرجات 26 بايت	• معدل الباود • ويجاند
0 ~ 45	بيئة العمليات (التشغيل)
20 ~ 80	• درجة الحرارة (مئوية)
DC 12V 3A	• الرطوبة (نسبية مئوية)
نعم	• مدخلات الطاقة
أسود وأبيض	وقت الحضور
مخرجات المتناوبة / DC 12V 3A	• أكواد العمل
NO	تعددية الوسائط
English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese Traditional / Simplified, Thai, Vietnamese, Korean, Spanish, Portuguese Portugal / Brazil, Poland, France, Russia, Germany, Italy, Turkey, Persian, Slovak, Greek, Dutch, Hebrew, Romania, Bulgaria.	• الرسائل القصيرة
اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب	التحكم في الدخول
	• مخرجات غلق القيادة • مخرجات المنبه
	لغات التحية / لغات شاشة القارئ

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



العبوة

- 1 with AdapTec
الأبعاد (مم): 245 (الطول) x 90 (العرض) x 225 (الارتفاع)
الوزن: 1.82 كجم
- 2 without AdapTec
الأبعاد (مم): 168 (الطول) x 72 (العرض) x 225 (الارتفاع)
الوزن: 0.82 كجم



FINGERTEC
www.fingertec.com

جميع الحقوق محفوظة. Timetec Computing Sdn Bhd. 2015©