



TA300 定义机动性



TA300可被喻为“机动性”之定义，因为它不光是无线操作，还是便携式的。您可选择电力持久的电池，让您无需担心电源供应的问题——行动时，您可使用电池供电，长时间使用时则插上电源线即可。TA300是专为中小型企业设计产制。当您从包装盒中取出它，您就会发现它使用简单，因为它无需安装、无需电源，也无需任何电线。只需简单地使用一个USB接口，即可与此主机通信。此主机可放置在任何平坦表面上，使其适用于各行各业，如补习中心、培训中心、旅行社等。总而言之，倘若您正在物色兼具机动性和可靠的主机，TA300正是您的FingerTec解决方案。

*定做



无需安装

TA300可即取即用，无需麻烦的布线工作。只需将它放置在平坦表面上，它就准备开工了！



电池供电

TA300备有内置电池，在正常使用的情况下可维持长达五小时。您无需担心停电或缺乏电源插座了！



简易数据下载

TA300可上传和下载数据。数据管理十分简单，只需使用USB连接线即可。即插即用！




快捷且通用

TA300让您选择以指纹扫描或密码来验证身份。最重要的是，指纹验证在一秒钟内即可完成！



坚固又稳定

TA300具备超凡的稳定性，其设计是放置在平坦表面上使用。这使得几乎各行各业都能采用此设备。



外观小巧，储量惊人

TA300 的外观小巧，但是它能存储 500 个指纹模板，以及一次三万笔交易记录。这意味着您不必频繁下载数据。




物有所值

本型号的设计，意在让您以较低成本使用 FingerTec 解决方案，经济实惠。我们认为，安全问题不可妥协。



轻松管理数据

使用附随软件，管理工作就易如反掌了！FingerTec 的 TCMS 软件可以生成报告、监控考勤，以及将 FingerTec 与第三方系统整合。



网站链接

产品
• <http://info.fingertec.com/ta300-1>

快速入门指南
• <http://info.fingertec.com/ta300-2>

用户指南
• <http://info.fingertec.com/ta300-3>

视频教程
• <http://info.fingertec.com/ta300-4>

技术提示
• <http://info.fingertec.com/ta300-5>



包装
体积 (毫米) : 170 (长) x 136 (宽) x 146 (高)
重量 : 0.92 公斤




FINGERTEC
www.fingertec.com
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有权利。

装设示意图

单一读卡系统

仅供参考用途



规格	
机型	TA300
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层的光学扫描
微处理器	400 MHz
记忆体	8 MB 闪存记忆体
算法	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	160 x 120 x 127
存储	
• 指纹模板	1500
• 考勤记录	50000
登记与验证	
• 方法	指纹 (1:1, 1:N) 和密码 (可选配 RFID 卡)
• 建议每个用户的 ID 指纹	2
• 指纹安置	任何角度
• 验证时间 (秒)	< 1
• 误认率 (%)	< 0.0001
• 拒认率 (%)	< 1
门卡技术	
• RFID: 64-bit, 125kHz	有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通讯	
• 方法	USB 接线 / 连接
操作环境	
• 温度 (°C)	0 ~ 45
• 湿度 (%)	20 ~ 80
• 电源输入	DC 5V 800mA
多媒体	
• 语音	Yes
• 显示	黑白
• 内置备用电池	有 (DC5V 1300mAh)
问候语/显示语言 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 印尼语, 中文繁体/简体, 粤语, 越南语, 日语, 西班牙语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 土耳其。 可应要求提供其他语言。
软体语言	英文、阿拉伯文、阿拉伯文 (科威特)、中文繁体/简体、波斯文、法文、德文、印尼文、意大利文、韩文、立陶宛文、马来西亚文、波兰文、葡萄牙文、葡萄牙文 (巴西)、俄文、西班牙文、泰文、土耳其文、越南文。

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商